


Ventuza

VASB-125-3/8-PUR-B

Cod: 1396067

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensator de inaltime ventuza	25 mm
Deschidere nominala	7 mm
Diametru ventuza	125 mm
Volum ventuza	307 cm ³
Diametru efectiv ventuza	101,8 mm
Pozitia racordului	sus
pozitie instalare	Oricare
Forma ventuza	Rotund, burduf 1,5 pliuri
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 0 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune de operare	-13,775 ... 0 psi
Presiune nominala de operare	-0,07 MPa -0,7 bar
Presiune nominala de operare (psi)	-10,15 psi
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Fora de retentie la presiunea nominala	570 N
Greutate produs	294 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	G3/8
Culoare	albastru
Duritate Shore	60 +/- 5
Materialul dopului filetat	zinc turnat sub presiune
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	PUR