

# Racord rapid cu stut CRCN-1/8-PK-6

Cod: 13971

FESTO

Rezistent la coroziune, cu inel de etansare, pentru furtunele din plastic PAN, PUN.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	5,3 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
Marimea legaturii	10
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 10 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	7,5 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 8 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etansarii filetate	ranforsat PA TPE-U(PU)