


Placa de racordare NAV-1/4-NPT-1C

Cod: 13998

FESTO

Cu oglinda de racordare conform cu DIN ISO 5599/1, pentru montaj
in baterie, conectare inferioara.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	110 mm
presiune de operare	16 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Racord aer de comanda 12	NPT1/8-27
Racord aer de comanda 14	NPT1/8-27
Conexiune pneumatica 2	NPT1/4-18
Conexiune pneumatica 4	NPT1/4-18