



Generator de vacuum VAD-1/8

Cod: 14015

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala ajutoraj Laval	0,8 mm
pozitie instalare	Oricare
Caracteristica ejectorului	Vacuum inalt
Structura constructiva	in forma de T
Presiune de operare Mpa	0,15 ... 1 MPa
presiune de operare	1,5 ... 10 bar
Presiune de operare	21,75 ... 145 psi
Vacuum maxim	80 %
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 ... 80 °C
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 3	G1/8
Racord de vacuum	G1/8
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune