


# Cilindru standard DNU-63- -PPV-A-S2

Cod: 14189


FESTO

conform ISO 15552, cu teava profil, pentru sesizare fara contact,  
amortizare reglabila la capete.

tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008



Reprezentare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 2.000 mm
diametru piston	63 mm
filet tija de piston	M16x1,5
bazat pe norme	ISO 6431
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
capat tija de piston	filet exterior
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	S2: tija bilaterala
presiune de operare	0,4 ... 12 bar
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
lungime de amortizare	23 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	1.601 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.601 N
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	G3/8
informatii referitoare la material pentru capac	aluminiu
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat
informatii referitoare la material pentru teava de cilindru	aliaj maleabil aluminiu eloxat