



Cilindru tandem DNUT-50- -PPV-A

Cod: 14194

FESTO

Cu amortizare reglabila la ambele capete de cursa.
tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008



Reprezentare

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 300 mm
diametru piston	50 mm
bazat pe norme	ISO 6431
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
modul de functionare	cu actiune dubla
capat tija de piston	filet exterior
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	tija de piston unilaterala
presiune de operare	0,5 ... 8 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
lungime de amortizare	23 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	1.848 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	2.262 N
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	G1/4
informatii referitoare la material pentru capac	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat