


Suport lagar LNZG-16

Cod: 1434912

FESTO

Acest mod de fixare poate fi utilizat pentru cilindrii DNC, DNG si DNGU cu articulatie centrala (jug) sau cu articulatie sferica.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 80 °C
Greutate produs	26 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul rulmentului	Material plastic