

Cuplaj EAMC-20-30-6-10

Cod: 1451964

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	6 mm
Diametru de prindere 2	10 mm
marime de fabricatie	20
Lungime nominala	30 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	9.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	1,06 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	2,3 Nm
Greutate produs	20 g
Indicatie material	conform RoHS