

Cuplaj EAMC-30-35-8-14

Cod: 1453063

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	8 mm
Diametru de prindere 2	14 mm
marime de fabricatie	30
Lungime nominala	35 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	6,1 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	8,2 Nm
Greutate produs	45 g
Indicatie material	conform RoHS