


# Cilindru tandem DNUT-40- -PPV-A-S6

Cod: 14708

FESTO

Cu amortizare reglabila la ambele capete de cursa.  
tip iesit din fabricatie Livrabil pana in 2008



Reprezentare

## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	1 ... 300 mm
diametru piston	40 mm
bazat pe norme	ISO 6431
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
modul de functionare	cu actiune dubla
capat tija de piston	filet exterior
structura constructiva	piston tija de piston
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
variante	S6: etansari rezistente la caldura max. 150 °C
presiune de operare	0,5 ... 8 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat
clasa de rezistenta la corozieune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 150 °C
lungime de amortizare	21 mm
forta teoretica la 6 bar, revenire	1.172 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	1.430 N
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic	G1/4
informatii referitoare la material pentru capac	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminu
informatii referitoare la material pentru tija de piston	otel inalt aliat