

Racord cu stut tip T FCN-3-PK-4

Cod: 14769

FESTO

pentru furtunele din plastic PAN, PUN, PL, PP, PU.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	2,9 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 10 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Temperatura mediului	VDMA24364-B1/B2-L
Conexiune pneumatica 1	0 ... 60 °C
Indicatie material	pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm
Materialul carcasei	conform RoHS
	zinc turnat sub presiune