


Actionare oscilanta DRQ-100- -360-PPV-A

Cod: 150256

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu amortizare reglabila la capat de cursa si compensarea jocului in angrenaj. varianta cu unghi de oscilare la alegere de la 271 la 359 grade. Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	100
unghi de amortizare	52 deg
unghi de oscilatie	360 deg
toleranta in pozitiiile finale	3 deg
amortizare	PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	cremaliera/pinion
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	2,5 ... 10 bar
frecventa max. de oscilatie la 6 bar	0,4 Hz
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 6 bar	150 Nm
moment de inertie admisibil	0,2 kgm ²
greutate produs	38.000 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	G1/2
informatii referitoare la material pentru arbore de actionare	otel de cementare
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)