

Cilindru complet filetat EGZ-6-15

Cod: 15035

FESTO

Cu filet exterior cu doua inceputuri pe carcasa cilindrului.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	15 mm
Diametru piston	6 mm
Amortizare	Fara amortizare
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Structura constructiva	Piston tija Corp cilindru
Detectarea pozitiei	fara
variante	tija unilaterala
presiune de operare	2 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	14 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	13,9 N
tip fixare	cu filet exterior cu contrapiulita la alegere:
Conexiune pneumatica	M3
Materialul protectiei	POM
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Alama nichelat
Materialul tije	otel aliaj inalt