


Senzor de proximitate SIEN-4B-PO-K-L

Cod: 150366

FESTO

inductiv, cu distanta de comutare normala.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 60947-5-2
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
distanța nominala de comutare	0,8 mm
distanța de comutare asigurata	0,64 mm
Factori de reductie	Aluminiu = 0,4 Otel inoxidabil St 18/8 = 0,7 Cupru = 0,3 Alama = 0,4 otel St 37 = 1,0
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Precizie de repetare	0,04 mm
Iesire de comutare	PNP
Functie de element de comutare	dechizator
Frecventa maxima de comutare	3.000 Hz
Frecventa maxima de comutare DC	3.000 Hz
Curentul maxim de iesire	200 mA
Cadere de tensiune	2 V
Rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
Pulsatii reziduale	10 %
Curent de mers in gol	<= 10 mA
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Conectare electrica	3 fire cablu
Lungimea cablului	2,5 m
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
marime de fabricatie	4 mm
tip fixare	prins
tip instalare	coplanar
Greutate produs	48 g
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Afisarea starii de comutare	LED galben
Tip de protectie	IP67
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L