

# Cilindru complet filetat EGZ-10-10

Cod: 15037

FESTO

Cu filet exterior cu doua inceputuri pe carcasa cilindrului.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	10 mm
Diametru piston	10 mm
Amortizare	Fara amortizare
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Structura constructiva	Piston tija Corp cilindru
Detectarea pozitiei	fara
variante	tija unilaterala
presiune de operare	1,5 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	42 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	42 N
tip fixare	cu filet exterior cu contrapiulita la alegere:
Conexiune pneumatica	M5
Materialul protectiei	POM
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	Alama nichelat
Materialul tije	otel aliaj inalt