



Senzor de proximitate SIEN-M5B-NO-K-L

Cod: 150372

FESTO

inductiv, cu distanta de comutare normala.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 60947-5-2
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
Indicatie material	conform RoHS
distanța nominala de comutare	0,8 mm
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Precizie de repetare pentru conditii constante	0,01 mm
Iesire de comutare	NPN
Functie de element de comutare	dechizator
Frecventa maxima de comutare	5.000 Hz
Curentul maxim de iesire	200 mA
Rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Conectare electrica	3 fire cablu
Lungimea cablului	2,5 m
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
marime de fabricatie	M5x0,5
Cuplu de pornire	1,5 Nm
tip instalare	coplanar
Greutate produs	33,6 g
Materialul carcasei	PA otel inoxidabil aliaj inalt
Afisarea starii de comutare	LED galben
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
Tip de protectie	IP67
Rezistenta la tensiune	1 kV
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Grad de contaminare	3