



Senzor de proximitate SME-1-S-24-B

Cod: 150850

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Model	Design in bloc
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
Indicatie material	conform RoHS
Unitate de masurare	Pozitie
Principiu de masurare	magnetic Reed
Temperatura mediului	-20 ... 70 °C
Precizie de repetare	0,2 mm
Iesire de comutare	cu contact bipolar
Functie de element de comutare	inchizator
Durata de anclansare	<= 0,5 ms
Frecventa maxima de comutare	500 Hz
Curentul maxim de iesire	1 A
Capacitate maxima de comutare AC	27 VA
Capacitate maxima de comutare DC	27 W
Rezistenta la scurt-circuit	nu
Rezistenta la suprasarcina	nu este disponibil
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
protectie contra inversarii polaritatii	nu
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	M8x1, codificare tip A conform EN 61076-2-104
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	3
Racordare pe directia evacuarii	pe lungime
tip fixare	cu accesorii
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	45 g
Culoare carcasa	negru
Materialul carcasei	Rasina epoxidica PET otel otel galvanizat zinc turnat sub presiune
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
Tip de protectie	IP67
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L