


Drosel cu supapa de sens GRLA-1/4-PK-4-B

Cod: 151173

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	Funcție de droselizare pentru exhaustare aer
Conexiune pneumatica 1	pentru stut cu diametrul interior de 4 mm cu piulita
Conexiune pneumatica 2	Filet exterior G1/4
Elemente de ajustare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
Debit nominal normal in directia droselului	260 l/min
Debit nominal normal in directia supapei	220 ... 260 l/min
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Clasificare maritima	vezi certificatul
pozitie instalare	Oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0,3 ... 10 bar
Debit normal pe directia de control 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	370 l/min
Debit normal pe directia de non-retur 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	315 ... 370 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Deschidere nominala	6 mm
Cuplu de strangere maxim	11 Nm
Greutate produs	44 g
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu forjat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul surubului de ajustare	Alama
Materialul conexiunii pivotante	zinc turnat sub presiune