


Compensare lungime VAL-1/4-20

Cod: 151211

★ Gama de produse standard

pentru ventuze

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum	20 mm
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	racord de vacuum sus
presiune de operare	-0,95 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	118 g
tip fixare	cu filet exterior M26x1,5
Fixarea ventuzei	G 1/4
Racord de vacuum	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu
Materialul suportului	Aluminiu POM otel inoxidabil aliaj inalt