

# Flansa oscilanta SNGL-40


Cod: 151528

Produs in retragere de pe piata

pentru cilindrii DNG, DNGU, ccorespunzator suportilor de lager LSNG, LSNSG.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2014. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
corespunde normelor	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-40 ... 90 °C
greutate produs	106 g
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatia referitoare la materialul fixarii	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru lagar	material plastic
informatii referitoare la material pentru suruburi	otel zincat