


Drosel cu supapa de sens GRLA-10-UNF-B

Cod: 151572

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	Funcție de droselizare pentru exhaustare aer
Conexiune pneumatica 1	10-32 UNF-2B
Conexiune pneumatica 2	10-32 UNF-2A
Elemente de ajustare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
presiune de operare	0,2 ... 10 bar
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Deschidere nominala	2 mm
Indicatie material	conform RoHS