



Cilindru cu biela DNG-6"-1"-PPV-A

Cod: 151648

FESTO

Bazat pe ISO 15552, NF E 49 003,1 si UNI 10 290 pentru senzori de proximitate, cu amortizare reglabila la ambele capete.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| cursa | 1 " |
| diametru piston | 6" |
| filet tija de piston | UNF1 1/2-12 |
| bazat pe norme | ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| amortizare | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete |
| capat tija de piston | filet exterior |
| presiune de operare | 8,7 ... 145 Psi |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii) |
| temperatura mediului | -4 ... 176 °F |
| lungime de amortizare | 1,57 " |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 2.543 lbf |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 2.712 lbf |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 6,7 oz |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 609 oz |
| racord pneumatic | NPT3/4-14 |