

# Distribuitor cu comanda electrica MTH-5/3B-7,0-S-VI



Cod: 151704

Produs in retragere de pe piata

pentru insule de ventile

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/3 presurizat
tip de actionare	electric
debit nominal normal	1.300 l/min
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de revenire	arcuri mecanice
deschidere nominala	7 mm
functiune de evacuare a aerului	droselizabil
principiu de etansare	moale
pozitie instalare	oricare
actionare manuala auxiliara	cu accesorii cu oprire
tip de comanda	pilotat
directia de curgere	reversibil
presiune de comanda	4 ... 6 bar
valoare b	0,23
valoare C	6,1 l/sbar
durata de deconectare	55 ms
durata de conectare	25 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
temperatura mediului	-5 ... 50 °C -5 ... 50 °C
tip fixare	cu gaura de trecere
racord pneumatic 1	placa de conectare
racord pneumatic 2	placa de conectare
racord pneumatic 3	placa de conectare
racord pneumatic 4	placa de conectare
racord pneumatic 5	placa de conectare
indicatie material	conform RoHS