


Placa intermediara MUH-ZP-D-3-L-24G

Cod: 151715

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	14,5 mm
Marimea ramei	72 mm
tip de actionare	electric
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	cu impingere
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de comanda	direct
directie de curgere	nu este reversibil
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de comanda	2 ... 10 bar
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 40 °C
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Tip de protectie	IP65
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	500 g
tip fixare	cu orificiu
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR