


Garnitura luminiscenta MV-LD-230

Cod: 151716

FESTO

pentru electroventile MV.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Afisarea pozitiei de comutare	LED
tip fixare	pe ventil magnetic cu surub central M3
Greutate produs	1,6 g
Racord electric	design patrat MSV conform DIN EN 175301-803 Tip B
Tensiune nominala de operare AC	230 V
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Conexiunea conductorului de protectie	disponibil
Putere nominala garnitura luminoasa	0,33 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Grad de contaminare	3
Informatii referitoare la material pentru carcasa	TPE-U(PU)