

Mufa cuplare KSS6-1/8-A

Cod: 151781

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

pentru cuplaje cu auto-inchidere pentru furtune.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	5 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Debit nominal	963 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Aprobare	BIA TÜV
Cuplul nominal de strangere	5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 15 %
Greutate produs	19 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/8
Indicatie material	conform RoHS