


Actionare liniara DGO-1/2"- -P-A-B

Cod: 15227

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, fara tija piston, cu cuplare magnetica.

Old part no. 13003431



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
curso	0,04 ... 157 "
Diametru piston	1/2"
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de curso
Ghidaj	ghidaj cu alunecare
presiune de operare	2 ... 7 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	68 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	68 N
Conexiune pneumatica	10-32 UNF-2B