



# Actionare liniara DGO-3/4"- -PPV-A-B

Cod: 15229

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, fara tija piston, cu cuplare magnetica.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	0,04 ... 157 "
Diametru piston	3/4"
Amortizare	PPV: amortizare pneumatica reglabila la capat de cursa
Ghidaj	ghidaj cu alunecare
Principiu de antrenare	blocare fortata (magnet)
presiune de operare	1,6 ... 7 bar
Mod de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
lungime de amortizare	17 mm
Conexiune pneumatica	1/8 NPT