



# Actionare liniara DGO-1 1/4"- -PPV-A-B

Cod: 15231

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, fara tija piston, cu cuplare magnetica.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| cursa   | 0,04 ... 157 "   |
| Diametru piston                                     | 1 1/4"   |
| Amortizare  | PPV: amortizare pneumatica reglabila la capat de cursa             |
| Ghidaj  | ghidaj cu alunecare  |
| Principiu de antrenare                              | blocare fortata (magnet)   |
| presiune de operare                                 | 1,4 ... 7 bar  |
| Mod de functionare                                  | cu actiune dubla   |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura mediului                                | -20 ... 60 °C  |
| lungime de amortizare                               | 20 mm  |
| Conexiune pneumatica                                | 1/8 NPT  |