


Actionare oscilanta DRRD-35-180-FH-PA

Cod: 1526825

★ Gama de produse standard

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | 35 |
| unghi de amortizare | 36 deg |
| Stabilirea unghiului de rotire in ambele parti | +10 /-150 deg |
| Unghi de oscilatie | 180 deg |
| Amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa |
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | cremaliera/pinion |
| Detectarea pozitiei | pentru senzori de proximitate |
| Presiune de operare Mpa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| presiune de operare | 3 ... 8 bar |
| Mod de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi) | 15,8 Nm |
| Moment de inertie admisibil | 0,25 kgm ² |
| Greutate produs | 4.510 g |
| tip fixare | cu orificiu cu filet interior la alegere: |
| Conexiune pneumatica | G1/8 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul arborelui de anternare | Otel calit |
| Materialul protectiei | Aluminiu eloxat |
| Materialul etansarilor | NBR TPE-U(PU) |
| Materialul carcasei | Aliaj de aluminiu forjat fin eloxat |