


Placa de racordare cu porturi la 90° NAVW-1/4-1-ISO

Cod: 152789

FESTO

Cu oglinda de racordare conform DIN ISO 5599/1, pentru montaj in baterie, conexiuni laterale si la partea inferioara.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------------|---|
| Corespunde normelor | ISO 5599-1 |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Greutate produs | 320 g |
| Racord aer auxiliar de comanda 12/14 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 4 | G1/4 |
| Materialul placii de conectare | Aluminiu turnat sub presiune |