


# Placa de racordare cu porturi la 90° NAVW-1/2-3-ISO

Cod: 152791

FESTO

Cu oglinda de racordare conform DIN ISO 5599/1, pentru montaj in baterie, conexiuni laterale si la partea inferioara.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	ISO 5599-1
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Greutate produs	1.020 g
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	G1/8
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
Conexiune pneumatica 4	G1/2
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune