

Cuplaj unisens FLSR-16-R

Cod: 15280

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

[pentru actionare oscilanta DSR.](#)

[Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	16
Directia de rotatie	Rotatie in sensul acelor de ceasornic
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	2,03 Nm
Greutate produs	350 g
Materialul carcasei	Aluminiu turnat
Materialul buchei	otel calit
Materialul axului	otel calit