

# Kit paralel EAMM-U-60-D32-67A-91-S1

Cod: 1529422

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[adecvat pentru actionari electrice.](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. [Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	60
pozitie instalare	Oricare
Raport de transmisie	1:1
Numarul maxim de turatii	6.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Cuplu de actionare in gol	0,07 Nm
Moment de rotatie transferabil	3 Nm
Greutate produs	1.210 g
Cod interfata actuator	D32B
Cod interfata, intrare motor	67A
Indicatie material	conform RoHS