


# Ventil on-off HE-3-1/4-1/4

Cod: 153297

FESTO

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| functie ventil                                      | 3/2 bistabil   |
| Conexiune pneumatica 1                              | R1/4   |
| Conexiune pneumatica 2                              | R1/4   |
| tip de actionare                                    | manual   |
| tip fixare  | Montaj direct prin gaurile strapunse<br>Montaj direct prin filete<br>la alegere: |
| Debit nominal                                       | 625,5 l/min  |
| Deschidere nominala                                 | 4,1 mm   |
| Presiune de operare Mpa                             | -0,095 ... 1 MPa   |
| presiune de operare                                 | -0,95 ... 10 bar   |
| Temperatura mediului                                | 0 ... 60 °C  |
| Materialul carcasei                                 | ranforsat PBT  |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                    |
| Funcție de exhaustare a aerului                     | nedroselizabil   |
| Principiu de etansare                               | moale  |
| pozitie instalare                                   | Oricare  |
| Structura constructiva                              | Sertar cu piston   |
| Tip de comanda                                      | direct   |
| directie de curgere                                 | nu este reversibil   |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)               |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 2 - Rezistenta moderata la coroziune   |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| clasa de curatenie a incaperii                      | ISO clasa 4  |
| Temperatura medie                                   | 0 ... 60 °C  |
| Greutate produs                                     | 58 g   |
| Conexiune pneumatica 3                              | nu este captat   |
| Materialul dopului filetat                          | Alama nichelata  |
| Indicatie material                                  | conform RoHS   |
| Materialul etansarilor                              | NBR  |