


Supapa de sens HA-1/4-QS-8

Cod: 153454

FESTO

Debit de curgere de la filetul exterior la conectorul QS.
Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| functie ventil | functie supapa |
| Conexiune pneumatica 1 | R1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | QS-8 |
| tip fixare | insurubabil |
| Debit nominal | 670 l/min |
| presiune de operare | -1 ... 10 bar |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| Materialul carcasei | Alama nichelata |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Presiunea diferentia minima de deschidere | 0,1 bar |
| Presiunea diferentia minima de inchidere | 0,2 bar |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Greutate produs | 24 g |
| Indicatie material | conform RoHS |