

Robinet cu bila


QH-QS-4

Cod: 153483

FESTO

cu racord QS

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| functie ventil | 2/2 bistabil |
| Conexiune pneumatica 1 | QS-4 |
| Conexiune pneumatica 2 | QS-4 |
| tip de actionare | manual |
| tip fixare | montare in linie |
| Debit nominal | 148 l/min |
| Deschidere nominala | 2,5 mm |
| Presiune de operare Mpa | -0,1 ... 1 MPa |
| presiune de operare | -1 ... 10 bar |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Principiu de etansare | moale |
| Structura constructiva | Robinet cu bila |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Greutate produs | 12 g |
| Indicatie material | conform RoHS |