


Regulator diferential de presiune LRL-1/8-QS-4

Cod: 153499

FESTO

fara manometru, cu filet exterior si conector QS.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Funcție de regulator | Presiune diferentiala constanta cu debit invers |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | QS-4 |
| tip fixare | insurubabil |
| Debit nominal, deschis | 100 l/min |
| Domeniu reglare presiune | 2 ... 6 bar |
| Presiune alimentare 1 Mpa | 0 ... 0,9 MPa |
| presiune de intrare 1 | 0 ... 9 bar |
| Presiune alimentare 1 psi | 0 ... 130,5 psi |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| Materialul carcasei | ranforsat PBT |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Blocare regulator | surub cu capat crestat cu piulita de blocare |
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | ventil de reglare cu piston cu comanda directa cu alimentare continua de aer comprimat |
| Debit nominal, inchis | 96 l/min |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Greutate produs | 19 g |
| Materialul dopului filetat | Alama nichelata |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarii filetate | PTFE |