

Racord rapid T QSTL-1/2-3/8-U

Cod: 153721

FESTO

rabatabil 360°, filet extern hexagonal exterior

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
tip de etansare la fusul cu insurubare	aplicare strat acoperitor
pozitie instalare	oricare
marimea legaturii	1
structura constructiva	principiu Push-Pull
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	aer comprimat filtrat vacuum
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
cuplul maxim de pornire	30 Nm
numarul evacuarilor	2
numar linii de alimentare	1
racord pneumatic alimentare	filet exterior NPT1/2-14
racord pneumatic evacuare	pentru furtun cu diametru exterior 3/8"
culoarea inelului de slabire	gri
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru etansare furtun	NBR
informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil inalt aliat