

Racord rapid Y QSY-1/4-5/32-U

Cod: 153736

FESTO

rabatabil 360°, filet extern hexagonal exterior

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| marime de fabricatie | standard |
| deschidere nominala | 2,3 mm |
| tip de etansare la fusul cu insurubare | aplicare strat acoperitor |
| pozitie instalare | oricare |
| marimea legaturii | 1 |
| structura constructiva | principiu Push-Pull |
| presiune de operare | -0,95 ... 10 bar |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 10 bar |
| mediu de operare | aer comprimat filtrat vacuum |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| aprobare | Germanischer Lloyd |
| cuplul maxim de pornire | 14 Nm |
| numarul evacuarilor | 2 |
| numar linii de alimentare | 1 |
| racord pneumatic alimentare | filet exterior NPT1/4-18 |
| racord pneumatic evacuare | pentru furtun cu diametru exterior 5/32" |
| culoarea inelului de slabire | gri |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | PBT |
| informatii referitoare la material pentru inel de decuplare | POM |
| informatii referitoare la material pentru etansare furtun | NBR |
| informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil inalt aliat |