

# Racord rapid T QSMT-10-32-UNF-1/8-U


Cod: 153914

FESTO

rabatabil 360°, filet extern hexagonal exterior

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
deschidere nominala	1,7 mm
tip de etansare la fustul cu insurubare	inel de etansare
pozitie instalare	oricare
marimea legaturii	1
structura constructiva	principiu Push-Pull
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 10 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
numarul evacuarilor	2
numar linii de alimentare	1
racord pneumatic 1	filet exterior UNF10-32
racord pneumatic 2	pentru furtun cu diametru exterior 1/8"
culoarea inelului de slabire	gri
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	PBT
informatii referitoare la material pentru inel de decuplare	POM
informatii referitoare la material pentru etansare furtun	NBR
informatii referitoare la material pentru segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil inalt aliat