


Ventil on-off HE-2-QS-5/16-U

Cod: 153982

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	2/2 bistabil
Conexiune pneumatica 1	QS-5/16
Conexiune pneumatica 2	QS-5/16
tip de actionare	manual
tip fixare	Montaj direct prin gaurile strapunse montare in linie la alegere:
Debit nominal	415,8 l/min
Deschidere nominala	3,5 mm
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Materialul carcasei	ranforsat PBT
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Sertar cu piston
Tip de comanda	direct
directie de curgere	reversibil
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 4
Temperatura medie	0 ... 60 °C
Greutate produs	26 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR