


# Actionare oscilanta DRQ-20- -90-PPVJ-A

Cod: 154455

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate, cu amortizare reglabila la capat de cursa si compensarea jocului in angrenaj.  
varianta cu unghi de oscilare la alegere de la 0 la 89 grade.  
Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2017. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20
unghi de amortizare	78,3 deg
Stabilirea unghiului de rotire la ambele parti	-4 /+ 4 deg
unghi de oscilatie	90 deg
amortizare	PPVJ: amortizare pneumatica, ajustabila
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	cremaliera/pinion
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	2,5 ... 10 bar
frecventa max. de oscilatie la 6 bar	3,4 Hz
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 6 bar	1 Nm
moment de inertie admisibil	0,0003 kgm <sup>2</sup>
greutate produs	730 g
tip fixare	cu filet interior
racord pneumatic	M5
informatii referitoare la material pentru arbore de actionare	otel de cementare
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU) NBR