


# Suport senzor DASI-Q11-40-A-SR

Cod: 1548054

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
Model	pentru fanta T
Structura constructiva	sina senzori
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	62 g
tip fixare	prins in fanta T cu orificiu si surub cu pana de canal
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suruburilor	otel zincat