


Ventil cu actiune manuala prin impingere

VBOH-32-G18

Cod: 1558073

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 bistabil
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
tip de actiune	manual
tip fixare	montare in linie insurubabil
Debit nominal	777 l/min
Deschidere nominala	5,7 mm
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 1,2 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 12 bar
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu, anodizat
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Marimea ramei	24 mm
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Supapa manson
Tip de comanda	direct
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 ... 80 °C
forta de actiune	17 N
Greutate produs	17 g
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu, anodizat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR