

# Cuplaj unisens FLSR-32-L

Cod: 15688

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

[pentru actionare oscilanta DSR.](#)

[Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare](#)

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
Directia de rotatie	rotatie in directia inversa acelor de ceas
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	9,98 Nm
Greutate produs	1.120 g
Materialul carcasei	Aluminiu turnat
Materialul buchei	otel calit
Materialul axului	otel calit