


Flansa pivotanta SUA-63

Cod: 157325

FESTO

pentru cilindrii ADVU, AEVU corespunzatoare suportilor de lagar
LBN sau LN, LSN



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	63
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 90 °C
Greutate produs	531 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul pinului de montaj	otel galvanizat
Materialul bucei	Otel de arc
Materialul rulmentului	Material plastic
Materialul suruburilor	otel galvanizat
Materialul sigurantei	Otel de arc
Materialul axului	otel cu capac de protectie