


Fixare cu flansa FNG-250

Cod: 157508

FESTO

Pentru cilindrii DNG, DSBG.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	250
Corespunde normelor	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	8.657 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Fonta cu grafit nodular lacuit
Materialul suruburilor	otel zincat