

Talpa de fixare HNG-250

Cod: 157510

FESTO

Pentru cilindrii DNG, DSBG.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	250
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	17.084 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	otel zincat
Materialul suruburilor	otel zincat