

# Flansa pivotanta SNGB-320

Cod: 157513

FESTO

cu suport lagar adecvat LN, LSN



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	320
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 90 °C
Greutate produs	26.636 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Fonta cu grafit nodular
Materialul pinului de montaj	otel zincat
Materialul rulmentului	Material plastic
Materialul saibei	otel galvanizat
Materialul suruburilor	otel zincat
Materialul sigurantei	Otel de arc, galvanizat